



EMN005

Schodiškový automat 30 s až 10 min. multifunkční.

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka Připojení vodičů
---------------	-------------------------------------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Osvětlení

Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací	1000 VA
--	---------

Max. zatížení zářivky	3600 VA
-----------------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
----------------------------	-----------------------

Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²
----------------------	--------------------------

Nastavení

Časové zpoždění	30 S - 10 Min
-----------------	---------------

Rozměry

Šířka	17,50 mm
-------	----------

Hloubka	64 mm
---------	-------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----