



EMN005

**Automático escada multifunções**

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso  
Ligação por fio

**Instalação, montagem**

Montagem Calha DIN

**Iluminação**

Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo 1000 VA

Carga máxima lâmpada fluorescente 3600 VA

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Modo de configuração**

Temporização 30 S - 10 Min

**Dimensões**

Largura 17,50 mm

Profundidade 64 mm

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim