



EMN005

### Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční

#### Technické vlastnosti

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka  
Připojení vodičů

##### Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

##### Osvětlení

Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací 1000 VA

Max. zatížení zářivky 3600 VA

##### Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C

##### Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Nastavení

Časové zpoždění 30 S - 10 Min

##### Rozměry

Šířka 17,50 mm

Hloubka 64 mm

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano