



EMN005

### Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční

#### Technické vlastnosti

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

##### Konektivita

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka<br>Připojení vodičů |
|---------------|-------------------------------------|

##### Instalace, montáž

|        |           |
|--------|-----------|
| Montáž | Lišta DIN |
|--------|-----------|

##### Osvětlení

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací | 1000 VA |
| Max. zatížení zářivky                        | 3600 VA |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 55 °C |
|------------------|-------------|

##### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez plného vodiče       | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Nastavení

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Časové zpoždění | 30 S - 10 Min |
|-----------------|---------------|

##### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Šířka   | 17,50 mm |
| Hloubka | 64 mm    |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|