



EMN005

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση καλωδίων

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση 1000 VA

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού 3600 VA

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 10 mm²

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση 30 S - 10 Min

Διαστάσεις

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 64 mm

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι