



EMN005

Trappautomat Multifunktions

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal Kabelanslutning
----------------	----------------------------------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Belysning

Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	1000 VA
Max. lysrörsbelastning	3600 VA

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Inställningar

Tidsfördröjning	30 S - 10 Min
-----------------	---------------

Dimensioner

Bredd	17,50 mm
Djup	64 mm

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----