



30863525

Vypínač řazení 6 s podsvětlením, přístroj, IP 55, Berker W.1, šedá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá
Kód RAL 7011
Povrchová úprava Matná
Materiál Termoplast
Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 55 x 55 mm
Vestavěná hloubka 12 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování
Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami
Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V
Pro osvětlení
Způsob zapojení Přepínač

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano
V souladu se směrnicí RoHS Ano