



ESL225SDC

Contattore silenzioso 25 A 8/12 V DC 2 NA 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di contatto 2NO

Corrente

Corrente nominale 25 A

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tensione di isolamento nominale Ui 250 V

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 12 - 12 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Uso

Categoria d'impiego AC-7a/AC-7b

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Durata

Numero di manovre 100000

Durata elettrica e numero di cicli 30000

Potenza

Potenza dissipata totale 5,20 W

Assorbimento potenza di spunto 2,40 VA

Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 17,85 mm

Profondità 60 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA 2

Numero di contatti NC 0

Con interruttore per commutazione manuale No

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1 - 10 mm²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 1,20 - 1,20 Nm

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì