



ESL225SDC

**Brumfri kontaktor med två slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 12 VDC. 1 modul.**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Anslutningstyp 2NO

**Elektrisk ström**

Märkström 25 A

**Kapacitet**

Antal moduler 1

**Frekvens**

Frekvens 50 - 50 Hz

**Spänning**

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4000 V

Nominell isolationsspänning Ui 250 V

Märkdriftspänning Ue 230 - 230 V

Styrspänning AC 0 - 0 V

Styrspänning DC 12 - 12 V

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -10 - 50 °C

**Användning**

Driftskategori AC-7a/AC-7b

**Användningsförhållanden**

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 80 °C

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar) 100000

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) 30000

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström 5,20 W

Absorberad startström 2,40 VA

**Dimensioner**

Höjd 83 mm

Bredd 17,85 mm

Djup 60 mm

**Utrustning**

Antal slutande kontakter 2

Antal NC-kontakter 0

Med brytare för manuell omkoppling Nej

**Anslutning**

Area flexibel ledare 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1 - 10 mm<sup>2</sup>

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment 1,20 - 1,20 Nm

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja