



ESL263S

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	2NO
----------------	-----

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
Nominell isolationsspänning Ui	440 V
Märkdriftspänning Ue	400 - 400 V
Styrspänning AC	12 - 12 V
Styrspänning DC	12 - 12 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Användning

Driftskategori	AC-7a/AC-7b
----------------	-------------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	14,50 W
Absorberad startström	5,20 VA

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	54 mm
Djup	60 mm

Anslutning

Antal anslutningar	2
--------------------	---

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal NC-kontakter	0
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 16 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 25 mm ²

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----