



LF3003009016A

**TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 30x30mm**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	30 mm
Πλάτος	30 mm
Μήκος	2000 mm
Εσωτερική διατομή	720 - 720 mm <sup>2</sup>

**Χωρητικότητα**

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	3
---	---

**Υλικά**

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Λευκό

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

**Standards**

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Συνδεσιμότητα**

Σύνδεσμος καναλιού	Προεξοπλισμένο με συζεύκτες
--------------------	-----------------------------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός κατατιμήσεων	0
Αριθμός τμημάτων	1 - 1
Αριθμός συνδεδεμένων κατατιμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Όχι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι