



WXF001

Interrupteur va&vient gallery 2 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris
Code RAL 7011
Finition Mat
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 45 x 45 mm
Profondeur de montage 34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Textes

Éclairage Possibilité d'indicateur en option sur la LED d'état
Bouton poussoir No

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui