




WXF001

Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Srednja ploča
-----------------------	---------------

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	45 x 45 mm
Ugrađena dubina	34 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	34 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Veza

Vrsta kontakata	2-smjerno
-----------------	-----------

Tekst

Rasvjeta	Dodatni prikaz funkcije moguć je putem LED indikatora statusa
Promjena načina rada	2-smjerno

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da