



WXF001

Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Srednja ploča

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 45 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK05

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Veza

Vrsta kontakata 2-smjerno

Tekst

Rasvjeta Dodatni prikaz funkcije moguć je putem LED indikatora statusa

Taster Ne

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da