



16968982

**Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1, bijela sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
|-------------------------|-------|

**Materijali**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Bijelo        |
| RAL kod         | 1013          |
| Obrada površine | Sjajno        |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

**Dimenzije**

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 54,80 mm |
| Širina | 55,10 mm |
| Dubina | 22,80 mm |

**Povezivost**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

**Oprema**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Da |
|-----------------------------------|----|

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Da |
|--------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

**Tekst**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Otisak                        | Bez otiska/natpisa  |
| Način instalacije             | Pričvršćivanje stezaljkom   |
| Označavanje                   | Sa poljem za označavanje  |
| Rasvjeta                      | Za nadzorni i krug rasvjete   |
| Taster                        | Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki |
| Tipka prekidača/tipka tastera | Za tastere<br>Za izmjenični/križni prekidač                           |

**Pogodno za**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |