



SB425

## Schakelaar 4-polig 25 A

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Pooltype	4P

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	10 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	25 A

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
----------------	----------------

#### Spanning

Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	3000 V

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	36 mm
Diepte	72 mm
Afmetingen	85 x 36 mm

#### Samenstelling

Aantal maakcontacten	4
Aantal verbreekcontacten	0

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	150000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22	30000

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,60 W
----------------------------------	--------

Afbeeldingen | tekeningen

