Produktdatablad
HW2E320DE

HW2E320DE

Luftbrytare (ACB) HW2 66kA 2000A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström	
Märkström	2000 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Uthållighet	
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	25000
Utrustning	
Antal växlande hjälpkontakter	4
Spänning	
Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC
Resistans	
Inre resistans	16 µΩ
Arkitektur	
Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	3P3D
Utlösning	
Reaktionstid vid slutning	50 ms
Ström	
Total effektförlust vid nominell märkström	222,20 W
Hållbarhet	
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja