



47063512

W.1 Moduł gniazda SCHUKO 2P+Z, IP55, biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały
Kod RAL 9010
Wykończenie powierzchni Mat
Materiał Tworzywo termoplastyczne
Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm
Szerokość 71 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO
Obrócona wkładka centralna Nie
Z pokrywą uchylną Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie
Odporność na uderzenie IK IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Kompletna obudowa

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak
