



EV002

## Universele afstanddimmer 600 W

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning U<sub>e</sub> 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 58 mm

#### Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp 20 - 600 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 4

#### Samenstelling

Ingang voor nevenunit Nee