



11829011

Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker Arsys, alu (brons)

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Modular jack
Aantal aansluitingen	2

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Lichtbrons
RAL-code	3012
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	70,50 mm
Diepte	12 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Tekst	Met tekstveld
-------	---------------