



505601



Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	2 A
Impulsstroom	2 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Hotelkaart
-------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41 mm
Inbouwdiepte	31,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja