



505601



Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	2 A
Trenutačna kontaktna struja	2 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Hotelska kartica
-------------------------	------------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	41 mm
Ugrađena dubina	31,20 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Može se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke sa N-klemom Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	Izmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

K.x / Q.x / S.x/B.x	
---------------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da