




505601

Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	2 A
Dotykový proud	2 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Hotelová karta
-----------------------	----------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41 mm
Vestavěná hloubka	31,20 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	0
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Osvětlení	Možnost osvětlení doutnavkovým a žárovkovým kompletem s N svorkou Pro osvětlení a kontrolní obvod
Způsob zapojení	Přepínací kontakt, použitelné jako rozpinací nebo spínací
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

Berker K.x / Berker Q.x / Berker S.x/B.x
--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano