



505601



## Β.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Α 250V

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	2 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	2 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	κάρτα ξενοδοχείου
------------------------------	-------------------

#### Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	41 mm
Ενσωματωμένο βάθος	31,20 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	0
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Μπορεί να φωτιστεί με την χρήση λυχνίας Neon ή πυράκτωσης με επαφή N Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Λειτουργία διακόπτη	Επαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

#### Κατάλληλο για

K.x / Q.x / S.x/B.x

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι