



48037003

**Toma SCHUKO/USB, K.x, aluminio**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente de salida	2400 mA
Corriente nominal asignada	16 A

**Tensión**

Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
-------------------	---------------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
-------------------------------	-----------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Potencia**

Potencia de salida	12 W
Consumo de potencia en espera	0,05 W

**Materiales**

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	1
Profundidad del montaje	32 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
------------------------------------	--------------------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra
Conector/enchufe tipo USB	AA

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Identificación**

Con impresión	No
---------------	----

**Texto**

Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tapa	Placa central
Jacks de conexión	Con 2 tomas USB tipo A
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí