



VE318PN

Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 54MOD. - voor buitenopstelling

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	1000 - 1000 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	54
----------------	----

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	602 mm
Breedte	418 mm
Diepte	151 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

Deksel, deur

Deuris transparant	Ja
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	15
---------------------------	----

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Ja
--------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Beschermingsgraad IP	IP65

Veiligheid

Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloedraad test	850 °C
Beschermingsklasse met deur	IP65

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----