



75164592



IP20

Poussoir sensoriel B.IQ 4 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

Dimensions

Hauteur	118,10 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	8
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Verre
Finition de la surface	Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Function	Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Protection	Avec protection de démontage

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui