



75164594



IP20

## Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ Alu

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Funkce

S prostorovým termostatem Ne

#### Rozměry

Výška 118,10 mm

Šířka 88,50 mm

Hloubka 16,65 mm

#### Vybavení

Počet ovládacích bodů 8

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

#### Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Materiál Hliník

Povrchová úprava Matná

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Obrazovka

S displejem Ne

#### Texty

Funkce Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie

Ochrana S ochranou proti demontáži

#### Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano