



75164594



IP20

B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 118,10 mm

Πλάτος 88,50 mm

Βάθος 16,65 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 8

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Υλικό Αλουμίνιο

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι