




DBS453000ELN

Colonne éco 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur d'installation	3,0 - 3,3 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	2500 - 2500 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

Équipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

