



VS122PD1

**Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

**Vybavení**

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	22
--------------	----

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	252 mm
Šířka	462 mm
Hloubka	99 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

**Rozměry**

Počet jednotek šířky	22
----------------------	----

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

**Materiál**

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zavaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	650 °C

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----