



VE318DN

Щит розподільчий на 54(60) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	1000 - 1000 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Ємність

Кількість модулів	54
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	602 mm
Ширина	418 mm
Глибина	151 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	15
---------------------------	----

Матеріали

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS

Так