



EV106



Televariador piloto 1-10V, control balastros o televariadores

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo	230 - 230 V
-------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Conectividad

Regulación DALI	No
-----------------	----

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	3 VA
Consumo de potencia en espera	1 W

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 45 °C
-------------------------------	-------------

Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	65 mm

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Corriente eléctrica

Corriente de mando 1-10 V (esclavo)	50 mA
-------------------------------------	-------

Materiales

Colour	Gris
--------	------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para montaje en perfil DIN
Unión	Conexión para pulsadores con piloto (máx. 5 mA) o pulsadores estándar