



EV106



Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami EV100/EV102

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Łączność

Ściemniacz DALI	Nie
-----------------	-----

Moc

Pobór mocy podczas pracy	3 VA
Zużycie energii w trybie oczekiwania	1 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	65 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd sterujący 1-10 V	50 mA
-----------------------	-------

Materiały

Kolor	Szary
-------	-------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Montaż	Do montażu na szynie DIN
Rozgałęzienie	Złącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych