



EV106



## Televariador 1/10V

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Conetividade

Regulação DALI Não

#### Potência

Consumo de energia em operação 3 VA

Potência absorvida em standby 1 W

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

#### Dimensões

Altura 85 mm

Largura 71 mm

Profundidade 65 mm

#### Conexão

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Capacidade

Número de módulos 4

#### Corrente elétrica

Corrente de comando na saída 1-10V 50 mA

#### Materiais

Cor Cinzento

#### Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Ligação Ligação para botões de pressão com sinalizador (máx. 5 mA) ou normais