



EV106



Televariador 1/10V

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Conectividade

Regulação DALI	Não
----------------	-----

Potência

Consumo de energia em operação	3 VA
--------------------------------	------

Potência absorvida em standby	1 W
-------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	65 mm
--------------	-------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²
---------------------------------------	--------------------------

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Intensidade de corrente

Corrente de comando na saída 1-10V	50 mA
------------------------------------	-------

Materiais

Cor	Cinzento
-----	----------

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
--------------------	----------------------------

Ligação	Ligação para botões de pressão com sinalizador (máx. 5 mA) ou normais
---------	---