



EV106



Styrdon 1-10V

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Anslutning

Dimning DALI Nej

Ström

Strömförbrukning under drift 3 VA

Strömförbrukning (standby) 1 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 45 °C

Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 71 mm

Djup 65 mm

Anslutning

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Area flexibel ledare 1 - 6 mm²

Kapacitet

Antal moduler 4

Elektrisk ström

Styrström 1-10 V slav 50 mA

Material

Färg Grå

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Utförande För montage på DIN-skens

Skarv Anslutning för belyst (max. 5 mA) eller standardtryckknapp