



EV108

IP20



Televariador piloto 1-10V, control balastros o televariadores, evolución

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo 230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Conectividad

Regulación DALI No

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento 3 VA

Consumo de potencia en espera 1 W

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 45 °C

Dimensiones

Altura 85 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 65 mm

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 1.5 - 10 mm²

Sección transversal de conductor flexible 1 - 16 mm²

Capacidad

Número de módulos 4

Corriente eléctrica

Corriente de mando 1-10 V (esclavo) 50 mA

Materiales

Colour Gris

Texto

Tipo de conexión Con bornes roscados

Tipo de montaje Para montaje en perfil DIN

Unión Conexión para pulsadores con piloto (máx. 5 mA) o pulsadores estándar