



EV108



Televariador 1/10V Evolução

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Conetividade

Regulação DALI Não

Potência

Consumo de energia em operação 3 VA

Potência absorvida em standby 1 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 71 mm

Profundidade 65 mm

Conexão

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Secção transversal de condutor flexível 1 - 16 mm²

Capacidade

Número de módulos 4

Corrente elétrica

Corrente de comando na saída 1-10V 50 mA

Materiais

Cor Cinzento

Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Ligação Ligação para botões de pressão com sinalizador (máx. 5 mA) ou normais