




EV108



**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 1-10V EVOLUTION ΖΕΠΙΠΕΔΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 50 Hz

**Συνδεσιμότητα**

Dimming DALI Όχι

**Ισχύς**

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 3 VA

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 1 W

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 45 °C

**Διαστάσεις**

Ύψος 85 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 65 mm

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 16 mm<sup>2</sup>

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 4

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα ελέγχου 1-10V slave 50 mA

**Υλικά**

Χρώμα Γκρι

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Διακλάδωση Σύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν