



EV108



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 1-10V EVOLUTION 3ΕΠΙΠΕΔΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 - 230 V
------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Συνδεσιμότητα

Dimming DALI	Όχι
--------------	-----

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	3 VA
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	1 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	65 mm

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 16 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα ελέγχου 1-10V slave	50 mA
---------------------------	-------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
-------	------

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN
Διακλάδωση	Σύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν