




387603

## Draaischak. uit/wissel, berker 1930/Glas/R.classic

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
|-----------|---------------------|

#### Identificatie

|               |              |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

#### Connectiviteit

|               |             |
|---------------|-------------|
| Aansluitwijze | Klemmontage |
|---------------|-------------|

#### Bediening en signalisatie

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 0 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen               | 71 x 71 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm      |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm      |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

#### Architectuur

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Bedieningselement | Korte draaigreep |
|-------------------|------------------|

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Montagewijze  | Met spreidklemmen  |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Verlichting   | Zonder neonlamp    |
| Schakelmodus  | Uit/omschakelen    |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|