



387603

**Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Materiali**

Materiale Metallo  
Plastica

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 0

**Serie**

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK05

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Testo**

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Senza lampadina fluorescente

Tipo di commutazione Interruttore/deviatore

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Sì