



387603

Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino
---------------------------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
-----------------	---

Serie

Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Architettura

Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
-------------------------------	------------------------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Senza lampadina fluorescente
Tipo di commutazione	Interruttore/deviatore

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----