



387603

**Draaischak. uit/wissel, berker 1930/Glas/R.classic**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Materiaal Metaal  
Kunststof

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klemmontage

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 0

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK05

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder glimlamp

Schakelmodus Uit/omschakelen

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja