



387603

1930/Glas/R.c - comut. escada rotativo

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Material

Metal
Plástico

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

0

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Botão de giro curto

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Interruptor/comutador

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim