



387603

Jezgro okretnog prekidača, izmjeničnog

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK05

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Promjena načina rada Off/izmjenični

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da