



LFS300300VERZ

Kabel. kanál LFS 30x45 s vikem, pozink.

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	30 mm
Šířka	32 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	720 - 720 mm <sup>2</sup>

##### Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	3
---	---

##### Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované
Barva	Zinek

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP30

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

##### Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

##### Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

#### Ilustrace a výkresy

