



VA36BN

volta Rozdzielnica natynkowa 3-rzędowa, 36 modułów, II kl, IP30, QuickConnect

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

##### Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy  $\Delta T=20K$  17 W

##### Sprzęt

Liczba szyn 3

Liczba rzędów 3

Liczba sekcji w poziomie 1

Z zamkiem Nie

Posiada blok zacisków neutralnych Tak

##### Pojemność

Liczba modułów 36

Liczba zacisków półmodułów na szynę 72

##### Funkcje

Z wlotami przewodów Tak

##### Wymiary

Wysokość 515 mm

Szerokość 305 mm

Głębokość 96,50 mm

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy 0

Liczba zamków 0

##### Wymiary

Liczba jednostek szerokości 12

##### Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Typ drzwi Pojedyncze drzwi

##### Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

##### Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających Tak

##### Materiały

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Tak

##### Sprzęt

Posiada płytę montażową Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności Klasa izolacji II

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

---

**Bezpieczeństwo**

Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C
Klasa ochrony z drzwiami	IP30

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----