



WNC160



IP55



### cubyko saliente - Tomada Schuko, cinzento

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal 250 V

##### Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)  
Polipropileno (PP)  
Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

24,1 %

##### Dimensões

Altura 76 mm

Largura 76 mm

Profundidade 63 mm

Número de unidades 2

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Profundidade da montagem 65 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 0 mm

##### Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Secção transversal de condutores 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalação, montagem

Montagem Montagem à superfície

Posição de montagem/ligação Horizontal

##### Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Com fixação por garras Não

Tipo de montagem Montagem por parafuso

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Pré-equipado com Tomada

---

**Tampa, porta**

Tipo de tampa	Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
---------------	---

---

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

---

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada
---	------------------------

---

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Com iluminação funcional	Não
--------------------------	-----

---

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

---

**Texto**

Tampa	Alojamento completo
-------	---------------------

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Etiqueta	Sem etiqueta
----------	--------------

Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
----------	--

---

**Adequado para**

cubyko
--------

---

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

---